
ST1214

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STM12ABBE1/30m

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта		
Процес на свързване		M12 x 1
Приложение		
Приложение		Ex зона 1
Температура на средата	[°C]	-25...80
Номинално налягане	[bar]	30
Течности		
Приложение		Ex зона 1
Температура на средата	[°C]	-25...80
Газове		
Температура на средата	[°C]	-25...80
Електрически показатели		
Свързване към обработващ модул		VS 0100 Ex
Обхват на измерване / настройка		
Течности		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Газове		
Диапазон на настройка	[cm/s]	5...1500
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	15
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Течности		
Време за реакция	[s]	1...10
Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Условия на работа		
Защита		IP 67

ST1214

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STM12ABBE1/30m


Механични данни		
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Означение на резбата		M12 x 1
Материал		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		M12 x 1

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 30 m; 4 x 0,25 mm²

Връзка



	Цветове на проводниците :
BN =	кафяв
GN =	зелен
WH =	бял
YE =	жълт