


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR14AAC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: ST2404

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 1/4 външна резба

Приложение

Среда Течности; агресивна среда

Температура на средата [°C] -25...80

Номинално налягане [bar] 5

Течности

Температура на средата [°C] -25...80

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0100

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата 7

Време за реакция

Време за реакция [s] 2...20

Течности

Време за реакция [s] 2...20

Условия на работа

Защита IP 67

Механични данни

Корпус с резба

Материал PTFE

Процес на свързване G 1/4 външна резба

ST2400



Сензор за поток за свързване към обработващ
модул

STR14AAC

Забележки


Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, Silflex-PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Връзка



БК =	Цветове на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
WH =	син
	бял