




Модул за следене на потока

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	1/4" NPT
Приложение	
Среда	Течности
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	30
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	20...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 45
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	< 20
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Изходи	
Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроиваеми)



Модул за следене на потока

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на измерване / настройка

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на средата [K/min]	15
--	----

Време за реакция

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
---------------------------------------	--------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
Защита	IP 67

Механични данни

Материал	PBT-GF20
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване	1/4" NPT

Дисплей / работни елементи

Дисплей	функция	11 x Светодиод
---------	---------	----------------

Акcesoари

Доставени артикули	отвертка
--------------------	----------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Модул за следене на потока

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Връзка



Цветовете на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен