




Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR14ABBE1

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	G 1/4 външна резба
---------------------	--------------------

Приложение

Приложение	Ex зона 1
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	30

Течности

Приложение	Ex зона 1
Температура на средата [°C]	-25...80

Газове

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS 0100 Ex
--------------------------------	------------

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s]	5...1500
------------------------------	----------

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата	15
--	----

Време за реакция

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------

Течности

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------

Газове

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

**Сензор за поток за свързване към обработващ
модул**


STR14ABBE1

Механични данни

Корпус	с резба
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	G 1/4 външна резба

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързванеКабел: 2 m, Silflex-PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 4 x 0,25 mm²**Връзка**

	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
GN =	зелен
WH =	бял
YE =	жълт