


Модул за следене на потока

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	G 1/2 външна резба

Приложение

Среда	Течности
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	30

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 45
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	< 20

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5



Модул за следене на потока

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	400
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	15
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	60 x 41 x 83
Материал		PBT-GF20
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		G 1/2 външна резба
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Акcesoари		
Доставени артикули		уплътнения: 2 x AMF 30 отвертка
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой





Модул за следене на потока

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Връзка



Цветовете на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен