


Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 1/2 външна резба

Приложение

Среда Течности
Номинално налягане [bar] 30

Електрически показатели

Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA] < 45
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 20

Изходи

Електрическо изпълнение AS-i
Защита от претоварване да

Обхват на измерване / настройка

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата 15



Модул за следене на потока

SCR12ABAASI /US-100

Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Защита		IP 67
AS-i класификация		
I/O AS-i конфигурация	[hex]	1
AS-i ID код	[hex]	1
Механични данни		
Материал		PBT-GF20
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване		G 1/2 външна резба
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Акcesoари		
Доставени артикули		уплътнения: 2 x AMF 30
		отвертка
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		

Връзка

