


Модул за следене на потока

SCN12ADBAKOW/LS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SI5006 + E40107

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	1/2" NPT

Приложение

Приложение	високо налягане
Среда	Течности
Температура на средата [°C]	-25...60
Номинално налягане [bar]	300

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	70...140 AC
Консумация на ток [mA]	< 40
Отложено включване [s]	< 20

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи


Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	реле
Брой цифрови изходи	1



Модул за следене на потока

SCN12ADBAKOW/LS

Изходна функция	нормално отворен	
Защита срещу късо съединение	не	
Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	300
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване	с пот.	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Защита	IP 67	
Механични данни		
Материал	PBT-GF20	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)	
Процес на свързване	1/2" NPT	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C		



ST3653



Модул за следене на потока

SCN12ADBAKOW/LS

Връзка

