


Модул за следене на потока

SCN12ADBFNKG/US-100-INF

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SI5001 + E40107

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	1/2" NPT

Приложение

Приложение	високо налягане
Среда	Течности
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	300

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 45
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	< 20

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал



Модул за следене на потока

SCN12ADBFNKG/US-100-INF

Електрическо изпълнение	NPN
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на измерване / настройка

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на средата [K/min]	300
--	-----

Време за реакция

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
---------------------------------------	--------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
Защита	IP 67

Механични данни

Материал	PBT-GF20
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	1/2" NPT

Дисплей / работни елементи

Дисплей	функция	11 x Светодиод
---------	---------	----------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Модул за следене на потока

SCN12ADBFNKG/US-100-INF

Връзка

