
ST3204

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR12ABB/US-100-H

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта		
Процес на свързване		G 1/2 външна резба
Приложение		
Приложение		висок температура обхват
Среда		Течности; Газове
Температура на средата	[°C]	-25...80
Номинално налягане	[bar]	30
Течности		
Приложение		висок температура обхват
Температура на средата	[°C]	-25...80
Газове		
Температура на средата	[°C]	-25...80
Електрически показатели		
Свързване към обработващ модул		VS 0100
Обхват на измерване / настройка		
Течности		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Газове		
Диапазон на настройка	[cm/s]	5...15
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	15

ST3204

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR12ABB/US-100-H


Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Течности		
Време за реакция	[s]	1...10
Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Условия на работа		
Защита		IP 67
Механични данни		
Корпус		с резба
Материал		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		G 1/2 външна резба
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m



Връзка



Цветове на проводниците :

BN =	кафяв
WH =	бял
YE =	жълт
GN =	зелен