

## Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR12ABBE1/20m

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



### Характеристики на продукта

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Процес на свързване | G 1/2 външна резба |
|---------------------|--------------------|

### Приложение

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Приложение                  | Ex зона 1 |
| Температура на средата [°C] | -25...80  |
| Номинално налягане [bar]    | 30        |

### Течности

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Приложение                  | Ex зона 1 |
| Температура на средата [°C] | -25...80  |

### Газове

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Температура на средата [°C] | -25...80 |
|-----------------------------|----------|

### Електрически показатели

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Свързване към обработващ модул | VS 0100 Ex |
|--------------------------------|------------|

### Обхват на измерване / настройка

#### Течности

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Диапазон на настройка [cm/s]     | 3...300 |
| Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60  |

#### Газове


|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Диапазон на настройка [cm/s]     | 200...2000 |
| Максимална чувствителност [cm/s] | 100...800  |



## Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR12ABBE1/20m

| Прецизност / отклонения                     |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Температурен градиент на [K/min]<br>средата | 15                                |
| Време за реакция                            |                                   |
| Време за реакция [s]                        | 1...10                            |
| Течности                                    |                                   |
| Време за реакция [s]                        | 1...10                            |
| Газове                                      |                                   |
| Време за реакция [s]                        | 1...10                            |
| Условия на работа                           |                                   |
| Защита                                      | IP 67                             |
| Механични данни                             |                                   |
| Корпус                                      | с резба                           |
| Материал                                    | неръждаема стомана (1.4571/316Ti) |
| Процес на свързване                         | G 1/2 външна резба                |
| Забележки                                   |                                   |
| Единица на опаковката                       | 1 брой                            |
| Електрическо свързване                      |                                   |
| Кабел: 20 m, PUR; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>  |                                   |
| Връзка                                      |                                   |



Цвета на проводниците :

BN = кафяв

GN = зелен

WH = бял

YE = жълт