



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STN12ZBB/NPT-GEWINDE

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Процес на свързване	1/2" NPT
---------------------	----------

Приложение

Приложение	висок температура обхват
Среда	Течности; Газове
Номинално налягане [bar]	30

Течности

Приложение	висок температура обхват
Температура на средата [°C]	0...120

Газове

Температура на средата [°C]	0...100
-----------------------------	---------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS 0100
--------------------------------	---------

Обхват на измерване / настройка

Течности	
Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60
Газове	
Диапазон на настройка [cm/s]	100...2000

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата	15
--	----

Време за реакция


Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STN12ZBB/NPT-GEWINDE

Течности		
Време за реакция	[s]	1...10
Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Условия на работа		
Защита		IP 67
Механични данни		
Корпус		с резба
Материал		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		1/2" NPT
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, Silflex-PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Връзка		



	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
GN =	зелен
WH =	бял
YE =	жълт