




Температурен предавател

TCC100K1ED06-A-DKG/US



1 Светодиод



Характеристики на продукта		
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1	
Обхват на измерване	-25...160 °C	-13...320 °F
Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Процес на свързване	Ø 6 mm	
Монтажна дължина EL [mm]	100	
Приложение		
Система	контакти със златно покритие	
Измервателен елемент	1 x Pt 1000	
Референтен елемент	1 x NTC	
Среда	течности и газове	
Номинално налягане [bar]	160	
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]	18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)	
Консумация на ток [mA]	10; (24 V)	
Клас на защита	III	
Защита срещу обръщане на полярността	да	
Отложено включване [s]	6	
Интегриран следящ сензор	да	



Температурен предавател

TCC100K1ED06-A-DKG/US

Входове / изходи		
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1	
Изходи		
Общ брой на изходите	2	
Изходящ сигнал	аналогов сигнал; IO-Link; състояние на проверка на калибриране	
Електрическо изпълнение	PNP/NPN	
Брой цифрови изходи	1	
Изходна функция	нормално затворен; (диагностичен сигнал)	
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100	
Диагностичен изход	състояние на проверка на калибрирането и диагностика на грешки	
Брой аналогови изходи	1	
Аналогов токов изход [mA]	4...20	
Макс. натоварване [Ω]	(U _b - 15 V) x 50	
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на измерване / настройка		
Обхват на измерване	-25...160 °C	-13...320 °F
Забележка относно обхвата на измерване	мащабируема	
Фабрична настройка	-10...150 °C / 14...302 °F	
Граница за проверка на калибриране [K]	0,5...3	
На стъпки от [K]	0,05	
Резолуция		
Резолуция на аналоговия изход [K]	0,05	
Прецизност / отклонения		
Прецизен аналогов изход [K]	± 0,2	
Прецизна IO-Link [K]	± 0,2	
Температурен коефициент аналогов изход [% от обхвата за 10 K]	< ± 0,02; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C)	
Температурен коефициент IO-Link [% от обхвата за 10 K]	< ± 0,01; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C)	
Време за реакция		
Динамична характеристика T05 / T09 [s]	1,5 / 4	



Температурен предавател

TCC100K1ED06-A-DKG/US

Софтуер / програмиране		
Опции за задаване на параметри	Дисплей; мащабиране на аналоговия изход; граница за проверка на калибриране; диагностичен изход с превключваща логика; режим на симулация	
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9 CDV	
Профили	Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Данни за процеса, аналогови	1	
Данни за процеса, двоични	1	
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	4,4	
IO-Link резолюция на температура [K]	0,01	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	1129
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...70	
Забележка за температурата на околната среда	макс. вътрешна температура на устройството: 125 °C	
Температура на съхранение [°C]	-40...100	
Защита	IP 68; IP 69K	
Тестове / одобрения		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Удароустойчивост	DIN EN 68000-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	35 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години]	329	
Забележка относно одобрението	фабричен сертификат, достъпен за изтегляне от www.factory-certificate.ifm	
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	K021
	Файл номер UL	E217884
Механични данни		
Тегло [g]	275,6	
Размери [mm]	Ø 50 / L = 143,5	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK	
Процес на свързване	Ø 6 mm	
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	Ra: < 0,8	

TCC231



Температурен предавател

TCC100K1ED06-A-DKG/US

Диаметър на сонда	[mm]	6
Монтажна дължина EL	[mm]	100

Забележки


Забележки	MS = зададен обхват на измерване
	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка



OUT2: аналогов изход
OUT1: Диагностичен изход / IO-Link