




Сензор за поток

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



- 1 О-пръстен
2 компресираща шайба



Характеристики на продукта		
Процес на свързване		M16 x 1,5
Приложение		
Дизайн		за тръби DN 25
Среда		вода
Температура на средата	[°C]	0...80
Номинално налягане	[bar]	30
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	20...28 DC
Консумация на ток	[mA]	< 80
Отложено включване	[s]	15; (оптична индикация)
Изходи		
Изходящ сигнал		аналогов сигнал
Аналогов токов изход	[mA]	4...20; (линеаризиран)
Макс. натоварване	[Ω]	500
Аналогов напреженов изход	[V]	; (линеаризиран)
Защита срещу късо съединение		не
Обхват на измерване / настройка		
Обхват на потока	[cm/s]	50...250



Сензор за поток

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Прецизност / отклонения		
Забележка относно повторяемостта	7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)	
Температурен градиент на [K/min] средата	200	
Грешка при измерването [% от крайната стойност]	max. ± 10 (< 200 cm/s)	
Време за реакция		
Време за реакция [s]	5; (10%...90%)	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-20...60	
Защита	IP 67	
Механични данни		
Размери [mm]	M16 x 1,5	
Означение на резбата	M16 x 1,5	
Материал	PBT-GF20	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4571/316Ti); O-пръстен: NBR 70 Shore A	
Процес на свързване	M16 x 1,5	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	10 x Светодиод, зелен Резолюция 10% от крайната стойност
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
2 1 3 4 		


SA0502



Сензор за поток

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял