


Модул за следене на потока

SAE18BBDGPKG/W/US

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 2
Процес на свързване	резбова връзка M26 x 1,5

Приложение

Дизайн	за Т-парчета (DIN 2353): QL 22-18-22
Температура на средата [°C]	0...80
Номинално налягане [bar]	30

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...28 DC
Консумация на ток [mA]	< 80
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	15; (оптична индикация)

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 2
-----------------------	------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	2
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	2
Изходна функция	нормално отворен



Модул за следене на потока

SAE18BBDGPKG/W/US

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на измерване / настройка

Обхват на потока	[l/min]	0...20
Диапазон на настройка	[l/min]	0,4...19,6

Прецизност / отклонения

Забележка относно повторемостта		3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
Температурен градиент на средата	[K/min]	200
Хистерезис	[l/min]	са. 10
Грешка при измерването [% от крайната стойност]		max. ± 10

Време за реакция

Време за реакция	[s]	5; (10%...90%)
------------------	-----	----------------

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване		бутони
---------------------------------------	--	--------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...60
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	Ø 14
Материал		PBT-GF20
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4571/316Ti) частично никелово покритие
Процес на свързване		резбова връзка M26 x 1,5

Дисплей / работни елементи

Дисплей	функция	10 x Светодиод, многоцветен Резолюция 10% от крайната стойност
---------	---------	--

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Модул за следене на потока


SAE18BBDGPKG/W/US

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка



Цветовете на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял