


TD2511



Температурен предавател с дисплей

TD-050CFER12-A-ZVG/US



EL = Монтажна дължина



Характеристики на продукта		
Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1	
Обхват на измерване	-50...150 °C	-58...302 °F
Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Процес на свързване	резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус	
Монтажна дължина EL	[mm]	50
Приложение		
Измервателен елемент	1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A)	
Среда	течности и газове	
Номинално налягане	[bar]	160
Устойчивост на вакуум	[mbar]	-1000



Температурен предавател с дисплей

TD-050CFER12-A-ZVG/US

MAWP (за приложения съгласно CRN)	[bar]	160
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток	[mA]	< 50
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Отложено включване	[s]	2
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой аналогови изходи: 1
Изходи		
Общ брой на изходите		1
Изходящ сигнал		аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)
Брой аналогови изходи		1
Аналогов токов изход	[mA]	4...20
Макс. натоварване	[Ω]	300
Защита срещу късо съединение		да
Защита от претоварване		да
Обхват на измерване / настройка		
Обхват на измерване		-50...150 °C -58...302 °F
Фабрична настройка		-10...150 °C
Резолуция		
Резолуция на аналоговия изход	[K]	0,04
Резолуция на дисплея	[K]	0,1
Прецизност / отклонения		
Прецизен аналогов изход	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K]		0,1; (В случай на отклонение от референтното условие 25 °C)
Време за реакция		
Динамична характеристика T05 / T09	[s]	1 / 3
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		IO-Link
Тип трансфер		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия		1.1
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на съхранение	[°C]	-40...100
Защита		IP 67; IP 68; IP 69K



Температурен предавател с дисплей

TD-050CFER12-A-ZVG/US

Тестове / одобрения		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години]	405	
Забележка относно одобрението	фабричен сертификат, достъпен за изтегляне от www.factory-certificate.ifm	
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	K001
Механични данни		
Тегло [g]	345,5	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; FKM	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L) електрополиран	
Усилие на затягане [Nm]	30...50	
Процес на свързване	резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус	
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	Ra: < 0,8	
Диаметър на сонда [mm]	6	
Монтажна дължина EL [mm]	50	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей		7-сегментен LED дисплей, 4-цифров
		показвани единици / статус, °C / °F
Забележки		
Забележки	MS = зададен обхват на измерване	
	Стойностите за точност са валидни за течаща вода.	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		

TD2511



Температурен предавател с дисплей

TD-050CFER12-A-ZVG/US

Връзка

