


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABB/US

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SF6200 + E40160

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 1/2 външна резба

Приложение

Приложение висок температура обхват

Среда Течности; Газове

Температура на средата [°C] -25...80

Номинално налягане [bar] 30

Течности

Приложение висок температура обхват

Температура на средата [°C] -25...80

Газове

Температура на средата [°C] -25...80

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0200

Обхват на измерване / настройка

Течности


Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABB/US

Газове		
Диапазон на настройка	[cm/s]	200...2000
Максимална чувствителност	[cm/s]	200...800
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	15
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Течности		
Време за реакция	[s]	1...10
Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Условия на работа		
Защита		IP 67
Механични данни		
Корпус		с резба
Материал		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		G 1/2 външна резба
Акcesoари		
Доставени артикули		уплътнения: 2 x AMF 30
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m		
		

SF0515



Сензор за поток за свързване към обработващ
модул

SFR12ABB/US

Връзка



	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив