




Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFG14ZBB/6M



Характеристики на продукта

Дължина на сондата L [mm]	42
Процес на свързване	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Приложение

Приложение	висок температура обхват; хигиенни приложения
Номинално налягане [bar]	30

Течности

Приложение	висок температура обхват; хигиенни приложения
Температура на средата [°C]	0...120

Газове

Температура на средата [°C]	0...100
-----------------------------	---------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS3000
--------------------------------	--------

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L [mm]	42
Течности	
Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60
Газове	
Диапазон на настройка [cm/s]	200...2000
Максимална чувствителност [cm/s]	200...800

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата	15
--	----

Време за реакция


Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFG14ZBB/6M

Течности		
Време за реакция	[s]	1...10
Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Условия на работа		
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	40 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
MTTF	[Години]	8648
Механични данни		
Тегло	[g]	485
Материал		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Забележки		
Забележки		Разрешението 3-A е валидно само ако адаптерите с разрешение 3-A се използват за инсталация.
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 6 m, силикон; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Връзка		



	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив