




## Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFM12ABT/6M/PH

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



### Характеристики на продукта

Процес на свързване M12 x 1

### Приложение

Среда Течности; Газове; агресивна среда

Температура на средата [°C] -25...80

Номинално налягане [bar] 30

### Течности

Температура на средата [°C] -25...80

### Газове

Температура на средата [°C] -25...80

### Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0200

### Обхват на измерване / настройка

#### Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

#### Газове

Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000

Максимална чувствителност [cm/s] 200...800

### Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата 15

### Време за реакция

Време за реакция [s] 1...10

#### Течности

Време за реакция [s] 1...10

#### Газове


Време за реакция [s] 1...10



## Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFM12ABT/6M/PH

| Условия на работа                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Защита                                                                         | IP 67                  |
| Механични данни                                                                |                        |
| Корпус                                                                         | с резба                |
| Размери [mm]                                                                   | M12 x 1                |
| Означение на резбата                                                           | M12 x 1                |
| Материал                                                                       | титан (3.7035)         |
| Материали (мокри части)                                                        | титан (3.7035)         |
| Процес на свързване                                                            | M12 x 1                |
| Акcesoари                                                                      |                        |
| Доставени артикули                                                             | уплътнения: 2 x AMF 30 |
| Забележки                                                                      |                        |
| Единица на опаковката                                                          | 1 брой                 |
| Електрическо свързване                                                         |                        |
| Кабел: 6 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                        |
| Връзка                                                                         |                        |



| Цветовете на проводниците : |       |
|-----------------------------|-------|
| BN =                        | кафяв |
| BU =                        | син   |
| BK =                        | черен |
| WH =                        | бял   |
| GY =                        | сив   |