


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFN12ADB/US-100

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	1/2" NPT
---------------------	----------

Приложение

Приложение	високо налягане
Среда	Течности; Газове
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	300

Течности

Приложение	високо налягане
Температура на средата [°C]	-25...80

Газове

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS 0200
--------------------------------	---------

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s]	200...2000
Максимална чувствителност [cm/s]	200...800




Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFN12ADB/US-100

Прецизност / отклонения	
Температурен градиент на [K/min] средата	15
Време за реакция	
Време за реакция [s]	1...10
Течности	
Време за реакция [s]	1...10
Газове	
Време за реакция [s]	1...10
Условия на работа	
Защита	IP 67
Механични данни	
Корпус	с резба
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	1/2" NPT
Аксесоари	
Доставени артикули	уплътнения: 2 x AMF 30
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m





Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFN12ADB/US-100

Връзка



	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив