




Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFM12AACE1

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	M12 x 1
---------------------	---------

Приложение

Приложение	Ex зона 1
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	5

Течности

Приложение	Ex зона 1
Температура на средата [°C]	-25...80

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS 0200 Exi
--------------------------------	-------------

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s]	0...60
Максимална чувствителност [cm/s]	0...20

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата	7
--	---

Време за реакция

Време за реакция [s]	2...20
----------------------	--------

Течности

Време за реакция [s]	2...20
----------------------	--------

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Корпус	с резба
Размери [mm]	M12 x 1
Означение на резбата	M12 x 1
Материал	PTFE
Материали (мокри части)	PTFE

**Сензор за поток за свързване към обработващ
модул**

SFM12AACE1


Процес на свързване

M12 x 1

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързванеКабел: 2 m, TPE-S; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm²**Връзка**

	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив