


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABBE1

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 1/2 външна резба

Приложение

Приложение Ex зона 1

Температура на средата [°C] -25...80

Номинално налягане [bar] 40

Течности

Приложение Ex зона 1

Температура на средата [°C] -25...80

Газове

Температура на средата [°C] -25...80

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0200 Exi

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000

Максимална чувствителност [cm/s] 200...800



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABBE1

Прецизност / отклонения	
Температурен градиент на [K/min] средата	15
Време за реакция	
Време за реакция [s]	1...10
Течности	
Време за реакция [s]	1...10
Газове	
Време за реакция [s]	1...10
Условия на работа	
Защита	IP 67
Механични данни	
Корпус	с резба
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	G 1/2 външна резба
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 10 m, TPE-S; 5 x 0,34 mm ²	
Връзка	



Цветовете на проводниците :	
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив