


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR14XBK/6M



1 максимално допустимо затягане. 8 Nm



Характеристики на продукта

Дължина на сондата L	[mm]	12
Процес на свързване		G 1/4

Приложение

Среда		Течности; агресивна среда
Температура на средата	[°C]	5...70
Номинално налягане	[bar]	30

Течности

Температура на средата	[°C]	5...70
------------------------	------	--------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул		VS3000
--------------------------------	--	--------

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L	[mm]	12
Течности		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...60
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...40

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на средата	[K/min]	7
----------------------------------	---------	---

Време за реакция

Време за реакция	[s]	2...20
------------------	-----	--------

Течности

Време за реакция	[s]	2...20
------------------	-----	--------

Условия на работа

Защита		IP 67
--------	--	-------

Тестове / одобрения


Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	40 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
MTTF	[Години]	8648



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR14XBK/6M

Механични данни		
Тегло	[g]	379
Корпус		с резба
Материал		керамика (99.7 % Al ₂ O ₃)
Материали (мокри части)		керамика (99.7 % Al ₂ O ₃)
Процес на свързване		G 1/4
Монтажна дължина EL	[mm]	27
Акcesoари		
Доставени артикули		уплътнения: 1, PTFE
Забележки		
Забележки		За уплътнение използвайте доставената в пакета шайба PTFE.
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 6 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC		
Връзка		



Цветовете на проводниците :	
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив