


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR14ABA/US-100

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SF5200 + E40099

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 1/4 външна резба

Приложение

Приложение висок температура обхват
 Среда Течности; Газове
 Температура на средата [°C] -25...80
 Номинално налягане [bar] 30

Течности

Приложение висок температура обхват
 Температура на средата [°C] -25...80

Газове

Температура на средата [°C] -25...80

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0200

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
 Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000
 Максимална чувствителност [cm/s] 200...800

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата 15

Време за реакция

Време за реакция [s] 1...10




Сензор за поток за свързване към обработващ модул


SFR14ABA/US-100

Течности		
Време за реакция	[s]	1...10
Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Условия на работа		
Защита		IP 67
Механични данни		
Корпус		с резба
Материал		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване		G 1/4 външна резба
Акcesoари		
Доставени артикули		уплътнения: 2 x AMF 30
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m



Връзка



Цветовете на проводниците :

BN = кафяв
 BU = син
 BK = черен
 WH = бял
 GY = сив