


Температурен сензор с технологична връзка

TM-050KFEC01-

/US/



1 1,5" Clamp ISO 2852

L = Дължина на сондата съответства на монтажна дължина EL



CRN c  US EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM 

Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F
Процес на свързване	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Монтажна дължина EL [mm]	50	

Приложение

Система	контакти със златно покритие	
Измервателен елемент	1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A)	
Приложение	хигиенни системи	
Среда	течности и газове	
Номинално налягане [bar]	25	
Минимална дълбочина на монтаж [mm]	15	
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar]	50	

Електрически показатели

Клас на защита	III
----------------	-----

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L	[mm]	50
Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F

Прецизност / отклонения

Прецизност [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-------------------------

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09 [s]	1 / 3; (съгласно DIN EN 60751)
--	--------------------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Температура на съхранение [°C]	-40...100
Защита	IP 68; IP 69K



Температурен сензор с технологична връзка

TM-050KFEC01-

/US/

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	10 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години]	22831	

Механични данни

Тегло [g]	184	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L) електрополиран	
Процес на свързване	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	Ra: < 0,8	
Диаметър на сонда [mm]	6	
Монтажна дължина EL [mm]	50	

Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2	
	Стойностите за точност са валидни за течаща вода.	
Единица на опаковката	1 брой	

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

