




Температурен сензор с технологична връзка

TM-025KCBR14-

/US/



Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F
Процес на свързване	резбова връзка G 1/4	
Монтажна дължина EL [mm]	25	

Приложение

Система	контакти със златно покритие	
Измервателен елемент	1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A)	
Среда	течности и газове	
Номинално налягане [bar]	400	

Електрически показатели

Клас на защита	III
----------------	-----

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L	[mm]	12
Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F

Прецизност / отклонения

Прецизност [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09 [s]	1 / 3; (съгласно DIN EN 60751)
--	--------------------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Температура на съхранение [°C]	-40...100
Защита	IP 68; IP 69K

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години]	22831	
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	K004

Механични данни

Тегло [g]	45,7
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM



Температурен сензор с технологична връзка

TM-025KCBR14-

/US/

Усилие на затягане [Nm]	35
Процес на свързване	резбова връзка G 1/4
Диаметър на сонда [mm]	6
Монтажна дължина EL [mm]	25

Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
	Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

