


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFN12ABA/US-100/CSA

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	1/2" NPT
---------------------	----------

Приложение

Приложение	висок температура обхват
Среда	Течности; Газове
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	30

Течности

Приложение	висок температура обхват
Температура на средата [°C]	-25...80

Газове

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS 0200
--------------------------------	---------

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s]	200...2000
------------------------------	------------



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFN12ABA/US-100/CSA

Максимална чувствителност	[cm/s]	200...800
---------------------------	--------	-----------

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на средата	[K/min]	15
----------------------------------	---------	----

Време за реакция

Време за реакция	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Течности

Време за реакция	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Газове

Време за реакция	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Условия на работа

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни


Корпус		с резба
Материал		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване		1/2" NPT

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m




SF3011



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFN12ABA/US-100/CSA

Връзка



	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив