
SF3016

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABA/US-100

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SF5200 + E40096
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта		
Процес на свързване		G 1/2 външна резба
Приложение		
Приложение		високо налягане
Среда		Течности; Газове
Температура на средата	[°C]	-25...80
Номинално налягане	[bar]	300
Течности		
Приложение		високо налягане
Температура на средата	[°C]	-25...80
Газове		
Температура на средата	[°C]	-25...80
Електрически показатели		
Свързване към обработващ модул		VS 0200
Обхват на измерване / настройка		
Течности		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Газове		
Диапазон на настройка	[cm/s]	200...2000
Максимална чувствителност	[cm/s]	200...800
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	15
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10

SF3016


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABA/US-100


Течности		
Време за реакция	[s]	1...10
Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Условия на работа		
Защита		IP 67
Механични данни		
Корпус		с резба
Материал		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		G 1/2 външна резба
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m



Връзка



	Цветове на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив