

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ZBB/10M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	G 1/2 външна резба
---------------------	--------------------

Приложение

Приложение	висок температура обхват
Среда	Течности; Газове
Номинално налягане [bar]	30

Течности

Приложение	висок температура обхват
Температура на средата [°C]	0...120

Газове

Температура на средата [°C]	0...100
-----------------------------	---------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS 0200
--------------------------------	---------

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s]	200...2000
Максимална чувствителност [cm/s]	200...800

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата	15
--	----

Време за реакция

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------

Течности

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------

Газове


Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ZBB/10M

Условия на работа	
Защита	IP 67
Механични данни	
Корпус	с резба
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	G 1/2 външна резба
Акcesoари	
Доставени артикули	уплътнения: 2 x AMF 30
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 10 m; 5 x 0,34 mm ²	
Връзка	



Цветовете на проводниците :	
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив