


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ZBB/25M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 1/2 външна резба

Приложение

Приложение висок температура обхват

Среда Течности; Газове

Номинално налягане [bar] 30

Течности

Приложение висок температура обхват

Температура на средата [°C] 0...120

Газове

Температура на средата [°C] 0...100

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0200

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000

Максимална чувствителност [cm/s] 200...800

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата 15

Време за реакция

Време за реакция [s] 1...10

Течности

Време за реакция [s] 1...10

Газове


Време за реакция [s] 1...10



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ZBB/25M

Условия на работа	
Защита	IP 67
Механични данни	
Корпус	с резба
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	G 1/2 външна резба
Акcesoари	
Доставени артикули	уплътнения: 2 x AMF 30
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 25 m; 5 x 0,34 mm ²	
Връзка	



Цветовете на проводниците :	
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив