


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ADB/US-100

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	G 1/2
---------------------	-------

Приложение

Температура на средата	[°C]	-25...80
Номинално налягане	[bar]	300

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60

Газове

Диапазон на настройка	[cm/s]	200...2000
Максимална чувствителност	[cm/s]	200...800

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Корпус	с резба
Размери [mm]	27 x 27 x 72
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	G 1/2

SF3306




Сензор за поток за свързване към обработващ
модул


SFR12ADB/US-100

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 (5 x 0.5mm²) m



Връзка



BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив