



SF521A



Сензор за поток за свързване към обработващ
модул

SFG18ABB/2G /6M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Дължина на сондата L [mm]	156
Процес на свързване	ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

Приложение

Приложение	висок температура обхват
Среда	Течности; Газове
Температура на средата [°C]	-20...70
Номинално налягане [bar]	30

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
--------------------------------	-------------------------------

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L [mm]	156
Течности	
Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60
Газове	
Диапазон на настройка [cm/s]	200...2000
Максимална чувствителност [cm/s]	200...800

SF521A



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFG18ABB/2G /6M

Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на [K/min] средата		15
Време за реакция		
Време за реакция [s]		1...10
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-20...70
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
ATEX маркировка	Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	40 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни		
Тегло [g]		2,665
Корпус		цилиндричен
Размери [mm]		Ø 18
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Процес на свързване		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Забележки		
Забележки	По принцип изпитването на типа съгласно 94/9/EC (ATEX) отчита само атмосферните условия (0,8 ... 1,1 bar).	
	За налягания извън този диапазон употребата трябва да бъде оценена и одобрена от потребителя.	
	Спазвайте инструкциите за експлоатация и сертификата за тестване на типа.	
Единица на опаковката		1 брой

SF521A




Сензор за поток за свързване към обработващ
модул

SFG18ABB/2G /6M

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, TPE-S; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Връзка



Цвета на проводниците :

BN = кафяв
BU = син
BK = черен
WH = бял
GY = сив