




Модул за следене на потока

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SI5000

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 Вътрешна резба M18 x 1,5
2 бутони за настройка



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	M18 x 1,5 Вътрешна резба

Приложение

Среда	Течности; Газове
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	30

Течности

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Газове

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...36 DC; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA]	< 80
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	10; (оптична индикация)



Модул за следене на потока

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Входове / изходи		
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1	
Изходи		
Общ брой на изходите	1	
Изходящ сигнал	превключващ сигнал	
Електрическо изпълнение	PNP	
Брой цифрови изходи	1	
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)	
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400	
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на измерване / настройка		
Дължина на сондата L [mm]	45	
Течности		
Диапазон на настройка [cm/s]	3...300	
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60	
Газове		
Диапазон на настройка [cm/s]	200...3000	
Максимална чувствителност [cm/s]	200...800	
Време за реакция		
Време за реакция [s]	1...10	
Течности		
Време за реакция [s]	1...10	
Газове		
Време за реакция [s]	1...10	
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване	бутони +/-	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	20 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни		
Тегло [g]	274,5	



Модул за следене на потока

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Размери	[mm]	M18 x 1,5
Означение на резбата		M18 x 1,5
Материал		PBT-GF20
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); О-пръстен: FKM 80 Shore A
Процес на свързване		M18 x 1,5 Вътрешна резба

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	функция	10 x Светодиод, трицветен
---------	---------	---------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

