



Модул за следене на потока

SID10ADHFPKG/US-100



- 1 LED дисплей
- 2 бутон за настройка
- 3 Усилие на затягане 25 Nm



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	M18 x 1,5 Вътрешна резба
Приложение	
Среда	Течности; Газове; агресивна среда
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	300
Течности	
Температура на средата [°C]	-25...80
Газове	
Температура на средата [°C]	-25...80
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	19...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 60
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	10



Модул за следене на потока

SID10ADHFPKG/US-100

Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Изходи	
Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да
Обхват на измерване / настройка	
Дължина на сондата L [mm]	45
Течности	
Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...100
Газове	
Диапазон на настройка [cm/s]	200...3000
Максимална чувствителност [cm/s]	200...800
Прецизност / отклонения	
Повторяемост [cm/s]	1...5
Забележка относно повторяемостта	за вода 5...100 cm/s; 25 °C Фабрична настройка
Температурен дрефт [cm/s x 1/K]	0.1; (за вода 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Температурен градиент на средата [K/min]	300
Прецизност на точката на превключване [cm/s]	± 2...± 10; (за вода 5...100 cm/s; 25 °C; Фабрична настройка)
Хистерезис [cm/s]	2...5; (за вода 5...100 cm/s; 25 °C; Фабрична настройка)
Време за реакция	
Течности	
Време за реакция [s]	1...2; (за температурен градиент: 1 K/min)
Газове	
Време за реакция [s]	1...10
Софтуер / програмиране	
Регулиране на точката на превключване	бутони



Модул за следене на потока


SID10ADHFPGK/US-100

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на съхранение	[°C]	-25...100
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	20 Земно притегляне (55...2000 Hz)
MTTF	[Години]	298
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	I02X
Механични данни		
Тегло	[g]	244
Размери	[mm]	M18 x 1,5
Означение на резбата		M18 x 1,5
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Материали (мокри части)		Hastelloy C-4 (2.4610); O-пръстен: FKM 80 Shore A
Процес на свързване		M18 x 1,5 Вътрешна резба
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	10 x Светодиод, трицветен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		

Модул за следене на потока

SID10ADHFPKG/US-100

Връзка



P = програмируем проводник за дистанционно калибриране