


Температурен кабелен сензор с процесна връзка

TS-200KCiD06-...../US/ IV



Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-50...250 °C	-58...482 °F
Процес на свързване	Ø 6 mm	
Монтажна дължина EL [mm]	50	

Приложение

Измервателен елемент	1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A)	
Среда	течности и газове	
Минимална дълбочина на монтаж [mm]	15	

Електрически показатели

Клас на защита	III	
----------------	-----	--

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L [mm]	50	
Обхват на измерване	-50...250 °C	-58...482 °F
Забележка относно обхвата на измерване	стационарен: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Прецизност / отклонения

Прецизност [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
----------------	-------------------------	--

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09 [s]	11 / 37; (съгласно DIN EN 60751)	
--	----------------------------------	--

Условия на работа

Защита	IP 67	
--------	-------	--

Тестове / одобрения

MTTF [Години]	11415,5	
---------------	---------	--

Механични данни

Тегло [g]	72,7	
Размери [mm]	Ø 6	
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)	
Процес на свързване	Ø 6 mm	
Диаметър на сонда [mm]	6	
Монтажна дължина EL [mm]	50	



Температурен кабелен сензор с процесна връзка

TS-200KCID06-...../US/ IV

Забележки

Забележки	Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PTFE

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

