


Температурен кабелен сензор с процесна връзка

TS-500KCKD8 /US/ IV

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: TS5089 или TS5289

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F
---------------------	--------------	--------------

Приложение

Система	контакти със златно покритие	
Измервателен елемент	1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас B)	
Среда	течности и газове	
Минимална дълбочина на монтаж [mm]	15	

Електрически показатели

Клас на защита	III
----------------	-----

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F
---------------------	--------------	--------------

Прецизност / отклонения

Прецизност [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09 [s]	7 / 18; (съгласно DIN EN 60751)
--	---------------------------------

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери [mm]	$\varnothing 8 / L = 50$
Материал	неръждаема стомана; FKM
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Диаметър на сонда [mm]	8

Забележки

Забележки	Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката	1 брой

TS5151



Температурен кабелен сензор с процесна връзка

TS-500KCKD8 /US/ IV

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, FKM

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

