


Температурен кабелен сензор с винтово присъединение

TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR



Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-40...90 °C	-40...194 °F
Процес на свързване	резбова връзка M5 външна резба	

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Измервателен елемент	1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A)
Инсталация	Контактен сензор за твърди тела

Електрически показатели

Клас на защита	III
----------------	-----

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване	-40...90 °C	-40...194 °F
---------------------	-------------	--------------

Прецизност / отклонения

Прецизност	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
------------	-----	-------------------------

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09	[s]	3 / 8; (съгласно DIN EN 60751)
---------------------------------------	-----	--------------------------------

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	10 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF	[Години]	11415,5

Механични данни

Тегло	[g]	38,7
Корпус	сензор с винтов монтаж	
Размери	[mm]	M5 / L = 26
Означение на резбата	M5	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Усилие на затягане	[Nm]	1,5
Процес на свързване	резбова връзка M5 външна резба	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

TS9789



Температурен кабелен сензор с винтово присъединение

TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PUR

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

