


Модул за следене на потока

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SI5004

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 Вътрешна резба M18 x 1,5
2 бутони за настройка



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1
Процес на свързване	M18 x 1,5 Вътрешна резба

Приложение

Среда	Течности
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	300

Течности

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...36 DC; (съгласно EN 50178 SELV / PELV ; Относно UL: "ограничено напрежение" със защита за свръхток в съответствие с UL508)
Консумация на ток [mA]	90; (без товар)
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	15; (оптична индикация)

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1
-----------------------	--------------------------



Модул за следене на потока

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Изходи		
Общ брой на изходите		1
Изходящ сигнал		аналогов сигнал
Брой аналогови изходи		1
Аналогов токов изход [mA]		4...20
Макс. натоварване [Ω]		500
Защита от претоварване		да
Обхват на измерване / настройка		
Точности		
Диапазон на настройка [cm/s]		3...60
Време за реакция		
Време за реакция [s]		1...10
Точности		
Време за реакция [s]		1...10
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	20 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни		
Размери [mm]		M18 x 1,5
Означение на резбата		M18 x 1,5
Материал		PBT-GF20
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); О-пръстен: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Процес на свързване		M18 x 1,5 Вътрешна резба
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	функция	10 x Светодиод, 2-цветна
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Модул за следене на потока

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Връзка

