




Следене на въздушен поток

SLG23CEEAKOA/6M/PH



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой релейни изходи: 1
Процес на свързване	Ø 23 mm
Приложение	
Температура на средата [°C]	-10...50
Номинално налягане [bar]	1
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	80...250 AC / 90...250 DC
Макс. консумация на енергия [VA]	3
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]	100; (500 V DC)
Защита срещу обръщане на полярността	не
Отложено включване [s]	60
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой релейни изходи: 1
Изходи	
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Брой релейни изходи	1
Контактен товар	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето е незахранено при наличие на поток
Устойчив на късо съединение	не
Защита от претоварване	не



Следене на въздушен поток

SLG23CEEAKOA/6M/PH

Обхват на измерване / настройка		
Газове		
Диапазон на настройка	[cm/s]	100...1000
Максимална чувствителност	[cm/s]	100...400
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	5
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	3...60
Газове		
Време за реакция	[s]	3...60
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-10...50
Температура на съхранение	[°C]	-25...85
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	747
Механични данни		
Тегло	[g]	386
Размери	[mm]	Ø 23 / L = 142
Материал		корпус: PBT; повърхността на сензора: титан
Материали (мокри части)		PBT; титан
Процес на свързване		Ø 23 mm
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	1 x Светодиод, червен
	функция	1 x Светодиод, зелен
Електрическо свързване		
Задължителна защита		миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ
Акcesoари		
Доставени артикули		Монтажна скоба: 1, E40048
Забележки		
Забележки		препоръка Проверете безопасното функциониране на уреда след късо съединение.
Единица на опаковката		1 брой

Следене на въздушен поток

SLG23CEEAKOA/6M/PH

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Връзка



Забележка: миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 5 А бързодействащ
Цветовете на проводниците :

BN = кафяв
BU = син
BK = черен
WH = бял