




Следене на въздушен поток

SLG23CEEAKOG/24VDC



1 с потенциометър

Характеристики на продукта		
Брой входове и изходи		Брой релейни изходи: 1
Процес на свързване		
		Ø 23 mm
Приложение		
Температура на средата [°C]		-10...50
Номинално налягане [bar]		1
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		18...30 DC
Консумация на ток [mA]		50
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]		100; (500 V DC)
Отложено включване [s]		60
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой релейни изходи: 1
Изходи		
Изходящ сигнал		превключващ сигнал
Брой релейни изходи		1
Контактен товар		3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Превключваща функция за мониторинг на потока		релето е незахранено при наличие на поток
Обхват на измерване / настройка		
Газове		
Диапазон на настройка [cm/s]		100...1000
Максимална чувствителност [cm/s]		100...400

SL5101



Следене на въздушен поток

SLG23CEEAKOG/24VDC

Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на [K/min] средата		5
Време за реакция		
Време за реакция [s]		3...60
Газове		
Време за реакция [s]		3...60
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-10...50
Температура на съхранение [°C]		-25...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%]		90
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
MTTF [Години]		1202
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	I029
	Файл номер UL	E174189
Механични данни		
Тегло [g]		192,5
Размери [mm]		Ø 23 / L = 142
Материал		корпус: PBT; повърхността на сензора: титан
Материали (мокри части)		PBT; титан
Процес на свързване		Ø 23 mm
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	1 x Светодиод, червен
	функция	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули		Монтажна скоба: 1, E40048
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

SL5101




Следене на въздушен поток

SLG23CEEAKOG/24VDC

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял