


Следене на въздушен поток

SLG23XEE40KG/2M



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1
Процес на свързване	Ø 23 mm

Приложение

Температура на средата	[°C]	20...40
Номинално налягане	[bar]	1

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	-10...10
Работно напрежение	[V]	24 DC
Консумация на ток	[mA]	< 35
Мин. съпротивление на изолация	[MΩ]	100; (500 V DC)
Отложено включване	[s]	90

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1
-----------------------	--------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	аналогов сигнал
Брой аналогови изходи	1
Аналогов напрежен изход [V]	0...10

Обхват на измерване / настройка


Обхват на потока	[cm/s]	200...3000
Забележка за обхвата на потока		= 1...10 V



Следене на въздушен поток

SLG23XEE40KG/2M

Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на [K/min] средата		1
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-10...40
Температура на съхранение [°C]		-25...85
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
MTTF [Години]		727
Механични данни		
Тегло [g]		195
Размери [mm]		Ø 23 / L = 142
Материал		корпус: PBT; повърхността на сензора: титан
Материали (мокри части)		PBT; титан
Процес на свързване		Ø 23 mm
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули		Монтажна скоба: 1, E40048
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm ² , PVC		
Връзка		



Цвета на проводниците :

BK = черен

BN = кафяв

BU = син

WH = бял