
TT2181

Сензор за температура на сондата

TT-200KBBD08- /US/ /V

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: TT2281 или TT2081
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 зона на щекера
L = Дължина на сондата съответства на монтажна дължина EL

Характеристики на продукта			
Обхват на измерване		-40...150 °C	-40...302 °F
Монтажна дължина EL	[mm]	260	
Приложение			
Система		контакти със златно покритие	
Измервателен елемент		1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A)	
Среда		течности и газове	
Номинално налягане	[bar]	160	
Минимална дълбочина на монтаж	[mm]	15	
Електрически показатели			
Клас на защита		III	
Обхват на измерване / настройка			
Дължина на сондата L	[mm]	260	
Обхват на измерване		-40...150 °C	-40...302 °F
Прецизност / отклонения			
Прецизност	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Време за реакция			
Динамична характеристика T05 / T09	[s]	1 / 3; (съгласно DIN EN 60751)	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...80	
Забележка за температурата на околната среда		зона на щекера	
Температура на съхранение	[°C]	-40...100	

TT2181

Сензор за температура на сондата

TT-200KBBD08- /US/ /V

Защита		IP 68; IP 69K	
Тестове / одобрения			
Удароустойчивост		DIN EN 60068-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации		DIN EN 60068-2-6	5 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни			
Тегло	[g]	0,066	
Размери	[mm]	Ø 8	
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Диаметър на сонда	[mm]	8	
Монтажна дължина EL	[mm]	260	
Забележки			
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2 Стойностите за точност са валидни за течаща вода.	
Единица на опаковката		1 брой	

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

