


Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/230VAC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SN0150

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение Мониторинг на потока; Следене на температурата

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	-10...10
Работно напрежение	[V]	< 230 AC
Макс. консумация на енергия	[VA]	3
Отложено включване	[s]	30
Брой канали		1

Изходи

Електрическо изпълнение	реле
Контактен товар	4 A, 250 V AC
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето е незахранено при наличие на поток
Превключваща функция за мониторинг на температурата	релето се захранва при надвишаване на температурата

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
Избор на течности / газове	с плъзгащ се превключвател



Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/230VAC

Настройка при точката на превключване		с пот.
Температурен обхват	[°C]	0...120
Повторяемост точка на превключване / измерена стойност	[K]	4

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...60
Защита		IP 40
Защита на терминали		IP 20

Механични данни

Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Размери	[mm]	75 x 55 x 110
Материал		пластмаси

Дисплей / работни елементи

Дисплей	функция	11 x Светодиод
	Статус на превключване	Светодиод, червен


Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

терминали: 16 x ...2,5 mm²

Връзка



- 1: Следене на температурата
 2: Мониторинг на потока
 Цветовете на проводниците :

BN = кафяв
 BU = син
 BK = черен
 WH = бял
 GY = сив