


Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 24VDC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SR0150

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение	Мониторинг на потока; Следене за прекъсване на проводник
------------	--

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	-10...10
Работно напрежение	[V]	24 DC
Консумация на ток	[mA]	70
Отложено включване	[s]	30
Брой канали		1

Изходи

Електрическо изпълнение	реле
Контактен товар	4 A, 250 V AC
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето е незахранено при наличие на поток
Превключваща функция за мониторинг за прекъсване на проводника	релето е незахранено в случай на прекъснат проводник и късо съединение

Време за реакция

Време за реакция	[s]	< 10
------------------	-----	------

Софтуер / програмиране


Регулиране на точката на превключване	с пот.
---------------------------------------	--------



Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 24VDC

Избор на течности / газове	с плъзгащ се превключвател	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Защита		IP 40
Защита на терминали		IP 20
Механични данни		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Размери	[mm]	75 x 55 x 110
Материал	пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
	Статус на превключване	Светодиод, червен
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
терминали: 16 x ...2,5 mm²		
Връзка		



1: Relais Следене за прекъсване на проводник

2: Relais Мониторинг на потока

Цветовете на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен

WH = бял

GY = сив