




Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STM12AAC/US-100-H

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	M12 x 1
---------------------	---------

Приложение

Среда	Течности; агресивна среда
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	5

Течности

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS 0100
--------------------------------	---------

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата	7
--	---

Време за реакция

Време за реакция [s]	2...20
----------------------	--------

Течности

Време за реакция [s]	2...20
----------------------	--------

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Корпус	с резба
Размери [mm]	M12 x 1
Означение на резбата	M12 x 1
Материал	PTFE
Процес на свързване	M12 x 1

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

ST1404



Сензор за поток за свързване към обработващ
модул

STM12AAC/US-100-H

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m



Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял