


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STM12ZBB/10M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване M12 x 1,75

Приложение

Приложение висок температура обхват

Среда Течности; Газове

Номинално налягане [bar] 30

Течности

Приложение висок температура обхват

Температура на средата [°C] 0...120

Газове

Температура на средата [°C] 0...100

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0100

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s] 200...1500


Максимална чувствителност [cm/s] 200...800



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STM12ZBB/10M

Прецизност / отклонения	
Температурен градиент на [K/min] средата	15
Време за реакция	
Време за реакция [s]	1...10
Течности	
Време за реакция [s]	1...10
Газове	
Време за реакция [s]	1...10
Условия на работа	
Защита	IP 67
Механични данни	
Корпус	с резба
Размери [mm]	M12 x 1,75
Означение на резбата	M12 x 1,75
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	M12 x 1,75
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 10 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Връзка	



Цвета на проводниците :

BN = кафяв

GN = зелен

WH = бял

YE = жълт