




Модул за следене на потока

SCN14ABAFPKG/PH

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	1/4" NPT
Приложение	
Среда	Течности
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	30
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	20...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 45
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	< 20
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Изходи	
Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)



Модул за следене на потока

SCN14ABAFPKG/PH

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	400
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	15
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		PBT-GF20
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване		1/4" NPT
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Акcesoари		
Доставени артикули		отвертка
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

ST2610





Модул за следене на потока

SCN14ABAFPKG/PH

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BU =	кафяв
BK =	син
	черен