


ST2300



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR14ZBB

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 1/4 външна резба

Приложение

Приложение висок температура обхват

Среда Течности; Газове

Номинално налягане [bar]

30

Течности

Приложение висок температура обхват

Температура на средата [°C] 0...120

Газове

Температура на средата [°C] 0...100

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0100

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s] 5...1500

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата 15

Време за реакция

Време за реакция [s] 1...10

Течности

Време за реакция [s] 1...10

Газове

Време за реакция [s] 1...10

Условия на работа

Защита IP 67

ST2300



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR14ZBB

Механични данни

Корпус	с резба
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	G 1/4 външна резба


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, силикон; Максимална дължина на кабела: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял