


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR12AAC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	G 1/2 външна резба
---------------------	--------------------

Приложение

Среда	Течности; агресивна среда
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	5

Течности

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS 0100
--------------------------------	---------

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата	15
--	----

Време за реакция

Време за реакция [s]	2...20
----------------------	--------

Течности

Време за реакция [s]	2...20
----------------------	--------

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

ST3400



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR12AAC

Механични данни

Корпус	с резба
Материал	PTFE
Процес на свързване	G 1/2 външна резба


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, Silflex-PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
WH =	бял
YE =	жълт
GN =	зелен