




Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR12AAC/US-100-H

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 1/2 външна резба

Приложение

Среда Течности; агресивна среда

Температура на средата [°C] -25...80

Номинално налягане [bar] 5

Течности

Температура на средата [°C] -25...80

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0100

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата 15

Време за реакция

Време за реакция [s] 2...20

Течности

Време за реакция [s] 2...20

Условия на работа

Защита IP 67

**Сензор за поток за свързване към обработващ
модул**

STR12AAC/US-100-H

Механични данни


Корпус	с резба
Материал	PTFE
Процес на свързване	G 1/2 външна резба

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m

**Връзка**

	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
WH =	бял
YE =	жълт
GN =	зелен