


Модул за следене на потока

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи

Брой цифрови изходи: 1

Процес на свързване

G 1/2 външна резба

Приложение

Среда

Течности

Температура на средата [°C]

-25...80

Номинално налягане [bar]

30

Електрически показатели

Работно напрежение [V]

20...36 DC

Консумация на ток [mA]

< 45

Защита срещу обръщане на полярността

не

Отложено включване [s]

< 20

Входове / изходи

Брой входове и изходи

Брой цифрови изходи: 1

Изходи

Общ брой на изходите

1

Изходящ сигнал

превключващ сигнал

Електрическо изпълнение

PNP

Брой цифрови изходи

1

Изходна функция

нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)



Модул за следене на потока

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	400
Устойчив на късо съединение		не
Защита от претоварване		не
Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	15
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	60 x 41 x 83
Материал		PBT-GF20
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване		G 1/2 външна резба
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Акcesoари		
Доставени артикули		уплътнения: 2 x AMF 30 отвертка
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

ST3601




Модул за следене на потока

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BU =	кафяв
BK =	син
	черен